

品番：**EA986HZ-160**

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	<b>15,200円</b> (税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 6</b> (2026/03/25 13:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ Very good

**耐荷重  
300kg**

硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B


**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 弾力がある、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。  
 【ゴム車輪シリーズの特徴】  
 ● **BIECKHE** → 軽付け構造で走行可能  
 ● **BIECKHE** → 防振性・静音性  
 ● **BIECKHE** → 軽付け構造・走行音・騒音低減  
 ● **TPP** → 軽付け構造・走行音・騒音低減

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは本気で  
 軽付け構造、低騒音・低振動の  
 ために多くのスペースが必要  
 です。  
 ローラーベアリングは車輪の中心で  
 は実装ができません。  
 ローラーベアリングの穴で実装し、スロッド  
 ラインがスムーズに入ります。

**車輪 車軸 車軸固定用ナット**  
 車輪と車軸をしっかりと固定し、走行中の振動や衝撃から車輪を守ります。

**車輪 車軸 車軸固定用ナット**  
 車輪と車軸をしっかりと固定し、走行中の振動や衝撃から車輪を守ります。

**車輪 車軸 車軸固定用ナット**  
 車輪と車軸をしっかりと固定し、走行中の振動や衝撃から車輪を守ります。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

**仕様**

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	195	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	300 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	2,250
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

代替品



品番 EA986GC-160  
コメント 160mm/225kg 前7°レキ 全高195mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.