



品番：EA986JA-100

品名：100mm キャスター(固定金具)




販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●●● Satisfactory  
Operating noise (静音性)  
●●●●● Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●●● Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

### 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	586	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

プレート取付け型

中荷重タイプ

ローラーベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

