

品番：EA986JB-1

品名：80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)




販売価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
カタログ価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/05/14 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		




Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●● Satisfactory  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●● Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



全高	102
全幅	80
軸径	25
軸間	102



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	80×25
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	50 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	698	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

