


品番 : EA986JB-80

品名 : 80mm キャスター(自在金具)



販売価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 15:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



規格	EA986JB-80	EA986JB-100	EA986JB-125	EA986JB-160
車輪径	80	100	125	160
車輪幅	25	35	45	50
全高	102	125	175	215

Rolling resistance (走行性)
■■□□ Satisfactory
Operating noise (静音性)
■■■■□ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■□ Very good



硬度	C	C	D
----	---	---	---



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	80×25
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	50 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	580	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

