品番: EA986JC-160

品名:160mm キャスター(自在金具·前輪ブレーキ付)



販売価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)				
カタログ価 格	13,300円(税抜)/14,630円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/08 20:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1737ページ				





















リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×40			
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4km/h時)			
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	2,860	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム			
ローラーベアリング						
プレート取付け型						
中荷重タイプ						

代替品

品番 EA986HC-160

コメント 耐熱温度:-25~80℃



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.