

品番：EA986JC-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 12:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




Rolling resistance (転がり抵抗)  
● 満足 Satisfactory  
Operating noise (静音性)  
● 満足 Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
● 満足 Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



品番	車輪径	車輪幅	全高	重量
EA986JC-160	160	40	195	2,860
EA986JC-125	125	30	155	1,860
EA986JC-100	100	25	135	1,460
EA986JC-75	75	20	115	1,060



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

### 仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×40
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	135 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,860	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

### 代替品

品番	EA986HC-160
コメント	耐熱温度: -25~80℃



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.