

品番：EA986JE-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/13 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good



ゴム車輪(ソリッドゴム)
 滑り止め、転倒防止効果も高く、歩行者への安全確保にも効果的です。
 【ゴム車輪のリスクリーズ】
 ● 転倒防止効果
 ● 歩行者への安全確保
 ● 歩行音の軽減
 ● 歩行時の静粛性
 ● 歩行時の滑り防止

ボールベアリング
 ボールベアリングの採用により、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強く、歩行者への安全確保にも効果的です。
 スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、硬度が変化する。このリングがグリースが注入されていて、潤滑効果も高まります。

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,397	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.