

品番：EA986JE-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/13 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B



EA986JE-100	100	50	245
EA986JE-125	125	50	245
EA986JE-150	150	50	245
EA986JE-200	200	50	245

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	500 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,484	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
- 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
- プレート取付け型
- サイズによってホイールの形状は異なります
- 重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.