

品番：**EA986JE-4**

品名：200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)




販売価格	<b>27,300円</b> (税抜) / 30,030円 (税込)		
カタログ価格	27,300円 (税抜) / 30,030円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 0</b> (2026/06/24 02:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●● Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●● Very good



硬度	騒音	転抵抗
<b>D</b>	<b>B</b>	<b>B</b>



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

**仕様**

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	500 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,080	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.