

品番：EA986JH-1

品名：250mm キャスター(自在・ワイドタイヤ・前輪ブレーキ)



販売価格	69,800円(税抜)／76,780円(税込)		
カタログ価格	69,800円(税抜)／76,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 16:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1742ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Good
Operating noise (静音性)
●●●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Very good


耐荷重
450kg



ボールベアリング

ボールベアリングは高負荷、ハイ
スピードでの使用に適しています。
主に機械的な用途を想定する
製品に採用されています。

スチールボールやセラミックスのボールを軸とし、
鋼板が使用され、セラミックスのボールが
採用されています。



ワイドタイヤで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	250×85
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	450 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアA	耐熱温度	-20～80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	9,933	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型

中荷重タイプ

