

品番 : EA986JK-125

品名 : 125mm キャスター(自在金具)



販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転抵抗力)

■■■■■ Very good

Operating noise (静音性)

■■■■■ Very good

Floor surface preservation (床面保護)

■■■■■ Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	B



動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,190	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.