品番: EA986JK-2

品名: 125mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



販売価格	<b>14,800円</b> (税抜)/16,280円(税込)				
カタログ価 格	14,800円(税抜)/16,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/12 03:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1739ページ				





















動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	1,340	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.