

品番：EA986JK-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,400円(税抜) / 26,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,400円(税抜) / 26,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 02:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1691ページ | | |



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good



ボールベアリング
 ボールベアリングは高荷重、ハイスピードでの使用に耐えられ、また摩擦的に摩擦を発生させることなくスムーズに回転します。
 スチールボールやセラミックスのボールを使用し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

ポリウレタン車輪
 高強度、高弾性を備え、衝撃に強く、静粛性に優れています。
 【ポリウレタン車輪の利点】
 ● 耐摩耗性: 優れた耐久性
 ● 耐油性: 油に強く、汚れが付きにくい
 ● 耐熱性: 高温に強い
 ● 静粛性: 走行音が小さい
 ● 滑り止め: 優れた摩擦係数
 ● 耐衝撃性: 衝撃に強い
 ● 耐腐食性: 錆びにくい

| | |
|-------|----------|
| 硬度 | 75 ショアA |
| 耐熱温度 | -20~70℃ |
| 耐荷重 | 400kg |
| 重量 | 3,252g |
| 全高 | 235mm |
| 車輪径×幅 | 200×50mm |

| | |
|-------|----------|
| 硬度 | 75 ショアA |
| 耐熱温度 | -20~70℃ |
| 耐荷重 | 400kg |
| 重量 | 3,252g |
| 全高 | 235mm |
| 車輪径×幅 | 200×50mm |

| | |
|-------|----------|
| 硬度 | 75 ショアA |
| 耐熱温度 | -20~70℃ |
| 耐荷重 | 400kg |
| 重量 | 3,252g |
| 全高 | 235mm |
| 車輪径×幅 | 200×50mm |

| | | |
|----|----|----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵 |
| C | C | B |

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

| | | | |
|--------|----------|-----------|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 200×50 |
| 全高(mm) | 235 | 耐荷重(kg) | 400 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 75 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 3,252 | 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン |

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
- 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
- プレート取付け型
- サイズによってホイールの形状は異なります
- ボールベアリング
- 中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.