品番: EA986JK-4

品名: 200mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



販売価格	30,100円 (税抜)/33,110円(税込)				
カタログ価 格	30,100円(税抜)/33,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 01:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1739ページ				





















動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	3,684	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.