

品番：EA986JR-11


品名：100mm キャスター(自在金具・ESD)



販売価格	6,190円(税抜)／ 6,809円(税込)		
カタログ価格	6,190円(税抜)／6,809円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/16 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Satisfactory



耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し、導電性仕様)	材質	金具: プレス鋼板(亜鉛メッキ) 車輪: ナイロン6(導電性仕様)
車輪径×幅	100×37mm	全高	125mm
耐熱温度	-25～80℃	耐荷重	150kg
耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.