



品番：EA986JR-13

品名：200mm キャスター(自在金具・ESD)



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 08:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

仕様

用途	半導体・電子部品工場、精密機器の搬送に	仕様	自在車輪(ストッパー無し、導電性仕様)
車輪径×幅	200×50mm	全高	235mm
偏心(オフセット)	54mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70ショアD
耐荷重	300kg(4km/h)	重量	約1900g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6	電気伝導率(抵抗)	10 ⁻⁴ Ω以下

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.