品番: EA986JR-21

品名: 100mm キャスター(自在金具·ESD/プレーキ付)



販売価格	<b>7,730円</b> (税抜)/8,503円(税込)				
カタログ価格	7,730円(税抜)/8,503円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/12 01:52現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1737ページ				













耐衝撃性に優れた導電性仕様の金具付キャスターです

## 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き、導電性仕 様)	材質	金具: プレス鋼板(亜鉛メッキ) 車輪: ナイロン6(導電性仕様)		
車輪径×幅	100×37mm	全高	125mm		
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重	150kg		
耐衝撃性に優れた導雷性仕様の余旦付キャスターです					

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.