


品番：EA986JX-125


品名：125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)



販売価格	27,800円(税抜) / 30,580円(税込)		
カタログ価格	27,800円(税抜) / 30,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



【保証】 保証 1年保証
【取付】 自在金具取付型です。



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×(40×2)mm
全高	170mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	75~80×105mm	プレートサイズ	110×140mm
耐熱温度	-20~80℃ (60℃を超えると負荷容量が減少)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	500kg	材質	金具: スチール(プレス加工鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ソリッドラバー

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

