

品番：EA986KA-62

品名：125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		




ポリウレタン車輪
摩擦音・走行音・転がり抵抗が少なく、車輪の変形が少なく、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
● **Rolling resistance (転がり抵抗)**
● **Operating noise (静音性)**
● **Floor surface preservation (床面保護)**

Rolling resistance (転がり抵抗)
● 特長: Excellent
Operating noise (静音性)
● 特長: Very good
Floor surface preservation (床面保護)
● 特長: Very good

耐荷重 150kg

ボールベアリング
ボールベアリングを採用し、高い耐荷重・高速走行での用途に優れています。また、摩擦音・転がり抵抗も小さく、床面保護にも優れています。
※ボールベアリングは、潤滑剤の注入が必要です。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	125×40mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	150kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

