

品番：EA986KA-63

品名：160mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		




ポリウレタン車輪
※温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
●Rolling resistance (転がり抵抗) 優れているため、走行時のエネルギーロスが少なく、省エネルギーに貢献します。
●Operating noise (作動音) 低減されています。
●Floor surface preservation (床面保護) 優れた性能により、床面を保護します。
●耐熱性 優れた性能により、高温環境での使用が可能です。
●耐衝撃性 優れた性能により、衝撃による変形を抑えます。

Rolling resistance (転がり抵抗)
●優れているため Excellent
Operating noise (作動音)
●低減されています Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●優れた性能により Very good

耐荷重 300kg
↓

ボールベアリング
ボールベアリングを採用し、高い耐荷重とスムーズな回転を実現しています。また、衝撃による変形を抑えるためのリム強化も実施されています。
※ボールベアリングは、潤滑剤の注入が必要です。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	160×50mm	全高	195mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	300kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

