

品番：EA986KA-63

品名：160mm キャスター(自在金具・ステンレス製)




販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



**ポリウレタン車輪**  
摩擦音・転がり抵抗が少なく、車輪の変形が少なく、高速走行でも安定した走行が可能です。  
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
● **Rolling resistance (転がり抵抗)** 転がり抵抗が少なく、走行音が小さく、転がり抵抗が小さいです。  
● **Operating noise (静音性)** 転がり抵抗が少なく、走行音が小さく、転がり抵抗が小さいです。  
● **Floor surface preservation (床面保護)** 転がり抵抗が少なく、走行音が小さく、転がり抵抗が小さいです。

**耐荷重 300kg**  
↓

**ボールベアリング**  
ボールベアリングを採用し、高い耐荷重と静音性を確保しています。また、衝撃に強い構造を採用し、車輪の変形を抑えています。  
※ボールベアリングは、潤滑剤を定期的に塗り、潤滑剤が劣化しないよう、定期的なメンテナンスが必要です。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	160×50mm	全高	195mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	300kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

