品番: EA986KE-1

品名: 310mm キャスター(自在·空気入·前輪ブレーキ)



販売価格	136,000円(税抜)/149,600円(税込)				
カタログ価 格	136,000円(税抜)/149,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 03:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				























高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付き)	車輪径×幅(mm)	300×100
全高(mm)	355	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~50℃
重量	12kg	材質	本体:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム
バルブ	米式		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.