品番：EA986KF-125

品名：125mm キャスター(固定金具)

販売価格	19,800円（税抜）／ 21,780円（税込）			
カタログ価格	19,800円（税抜）／21,780円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2026/06/29 10:50現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1692ページ			






動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	125×50mm
全高	170mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75～80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	−20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	92ショアA
耐荷重	700kg(4km/h)	重量	3410g
材質	金具：スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪：ポリウレタン		
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
多くの腐食性物質に対して耐性があります。			
床にタイヤ痕を残しません。			
床と長時間接していても、床を変色させません。			
プレート取付け型			

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.