

品番 : EA986KG-13

品名 : 150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)




販売価格	36,500円(税抜) / 40,150円(税込)		
カタログ価格	36,500円(税抜) / 40,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



転がり抵抗
■■■ 非常に良好

作動音
■■■ 良好

床面保護
■■■ 良好



耐荷重
800kg

ポリウレタン車輪
耐荷重800kg
耐熱温度-20~70℃
硬度B
騒音D
転抵抗B

標準規格の車輪の特徴
耐荷重800kg
耐熱温度-20~70℃
硬度B
騒音D
転抵抗B

キャスターの特徴
耐荷重800kg
耐熱温度-20~70℃
硬度B
騒音D
転抵抗B

キャスターの特徴
耐荷重800kg
耐熱温度-20~70℃
硬度B
騒音D
転抵抗B

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,035	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

プラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.