品番: EA986KG-14

品名: 175mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



販売価格	40,300円 (税抜)/ 44,330円(税込)				
カタログ価 格	40,300円(税抜)/44,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 02:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1740ページ				





















動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	175×50
全高(mm)	220	耐荷重(kg)	875 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	6,720	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.