

品番：EA986KG-14

品名：175mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)




販売価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



転がり抵抗
●●●● 非常に良好
作動音
●●●● 良好
床面保護
●●●● 良好



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	175×50
全高(mm)	220	耐荷重(kg)	875 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,720	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.