

品番 : EA986KG-2

品名 : 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	35,300円(税抜)／38,830円(税込)		
カタログ価格	35,300円(税抜)／38,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 22:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



転がり抵抗
■■■ 非常に良好

作動音
■■■ 良好

床面保護
■■■ 良好



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



T = E + Z
 n

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	125×50
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	700 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	5,247	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

自在旋回部内にはダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

プラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.