

品番 : EA986KG-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具)



販売価格	34,600円(税抜)／38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜)／38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



転がり抵抗
■■■ 非常に良好
作動音
■■■ 良好
床面保護
■■■ 良好



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,480	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

サイズによってホイールの形状は異なります

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

プラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.