

品番：EA986KG-4

品名：175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 41,900円(税抜) / 46,090円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 41,900円(税抜) / 46,090円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/29 10:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1692ページ                      |      |   |



**ボールベアリング**  
ボールベアリングが採用され、ハイスピードでの使用が可能です。また、衝撃に強い構造になっています。また、衝撃に強い構造になっています。

転がり抵抗  
■ ■ ■ ■ 非常に良好  
 作動音  
■ ■ ■ ■ 良好  
 床面保護  
■ ■ ■ ■ 良好

**耐荷重**  
875kg

**ポリウレタン車輪**  
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、滑らかな走行が可能です。また、衝撃に強い構造になっています。また、衝撃に強い構造になっています。

硬度 騒音 転抵抗  
 B D B

標準 規格 適合品目について

標準 規格 適合品目について

標準 規格 適合品目について

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| EA986KG-1 | 175 | 50 |
| EA986KG-2 | 175 | 50 |
| EA986KG-3 | 175 | 50 |
| EA986KG-4 | 175 | 50 |
| EA986KG-5 | 175 | 50 |

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

|        |               |           |   |
|--------|---------------|-----------|---|
| 仕様     | 自在車輪(前ストッパー付) | 車輪径×幅(mm) | 175×50  |
| 全高(mm) | 220           | 耐荷重(kg)   | 875 (4 km/h)  |
| タイヤ硬度  | 92 ショアA       | 耐熱温度      | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)                        |
| 重量(g)  | 6,783         | 材質        | 金具: スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)<br>車輪: ポリウレタン |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

自在旋回部内にはダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.