

品番：EA986KH-200

品名：200mm キャスター(固定金具)



販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)
■ 緑 ■ Very good
Operating noise (静音性)
■ 緑 ■ Good
Floor surface preservation (床面保護)
■ 緑 ■ Good



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,466	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

代替品

品番	EA986HL-200
コメント	変更点: 耐荷重性能



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.