品番：EA986KH-22

品名：150mm キャスター(自在金具/ﾌﾞﾚｰｷ付)

販売価格	41,000円（税抜）／ 45,100円（税込）		
カタログ価格	41,000円（税抜）／45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2026/06/29 10:50現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		





カタログ訂正　26/04/10 ●耐荷重 誤:750kg 正:800kg (NO.57 963)

仕様

仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅	150×50mm
全高	197mm	偏心（オフセット）	56mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75～80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	−20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	92ショアA	耐荷重	800kg(4km/h)
重量	約6kg	材質	金具：スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪：ポリウレタン
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。 高速走行での用途に適しています。			
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。			
多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。			
プレート取付け型			

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.