




品番：EA986KH-250

品名：250mm キャスター(固定金具)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 37,300円(税抜) / 41,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,300円(税抜) / 41,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/29 10:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1692ページ | | |



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

| | | | |
|---------|---|---------|-----------|
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅 | 250×60mm |
| 全高 | 295mm | ボルト穴径 | 11mm |
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 1000kg(4km/h) | 重量 | 4800g |
| 材質 | スチール(頑丈な溶接鋼製、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン ホイール芯体:アルミダイカスト | | |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

床面にタイヤの跡が付きません。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.