

品番 : EA986KH-54

品名 : 200mm キャスター(自在金具)




販売価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは高荷重、ハイスピードで走行する車輪に適しています。主に機械に軽さを必要とする車輪用として多く使用されています。

スチールボールベアリングの特徴
・球が空気中に浮く構造で、摩擦を減らすことができます。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	200×50mm	全高	245mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重	600kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

プレート取付け型

代替品

	品番 EA986KA-14 コメント 違い:耐荷重300~600kg
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

