

品番 : EA986KH-61


品名 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)



販売価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは高荷重、ハイスピードでの使用に耐えられる仕様です。主に機械的に動きを必要とする車輪やキャスターに多く使用されています。
スチールボールが内・外二層の環で構成され、球道を介して回転する方式で、球道を介して油を注入されていて注油の必要はありません。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	100×40mm	全高	130mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重	350kg
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.