

品番 : EA986KH-63

品名 : 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)




販売価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
カタログ価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは高荷重、ハイスピードで走行する車輪に適しています。主に荷重に耐えを必要とする車輪に採用されています。

スチールボールベアリング内蔵の車輪を採用し、車輪の变形に強い特徴があります。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	160×50mm	全高	202mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重	550kg
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.