




品番：EA986KJ-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	32,700円(税抜) / 35,970円(税込)		
カタログ価格	32,700円(税抜) / 35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅	125×54mm
全高	170mm	偏心(オフセット)	50mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	92ショアA	耐荷重	750kg(4km/h)
重量	3950g	材質	スチール(頑丈な溶接鋼製、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ポリウレタン ホイール芯体: アルミダイカスト

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

ダブルボールベアリング仕様
旋回ヘッドに2層のベアリングを内蔵し、高荷重下でもスムーズに回転します。

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

床面にタイヤの跡がつきません。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.