

品番 : EA986KJ-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具)



販売価格	35,400円(税抜)／38,940円(税込)		
カタログ価格	35,400円(税抜)／38,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



硬度
B D B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,520	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

プラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.