品番: EA986KJ-200

品名: 200mm キャスター(自在金具)



| 販売価格 | 35,800円 (税抜)/39,380円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 35,800円(税抜)/39,380円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/12 11:47現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1740ページ | | | | |



















動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

| 17.19 | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|---|--|--|
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 200×50 | | |
| 全高(mm) | 245 | 耐荷重(kg) | 800 (4 km/h) | | |
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。) | | |
| 重量(g) | 4,520 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン | | |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | | | | | |
| 自在旋回部はダブルボールベアリング仕様 | | | | | |

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.