

品番：EA986KJ-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
カタログ価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



ボールベアリング
オールステンレス製ボールベアリングを採用し、高い耐久性を実現しています。また、軸部に摩擦を低減するための特殊なオイルコートが施されています。
スチールボールベアリングとの違いは、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

ポリウレタン車輪
滑走性、衝撃吸収性に優れ、静粛な走行を実現します。また、高負荷に耐えることができます。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
● **Rolling resistance** (転抵抗) 非常に低い転抵抗を実現。
● **Operating noise** (静音性) 静かな走行を実現。
● **Floor surface preservation** (床面保護) 床面を保護し、滑り止め効果も優れている。

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●● Good

耐荷重
800kg

硬度 騒音 転抵抗
B D B

車輪 転抵抗 転抵抗

車輪 転抵抗 転抵抗

車輪 転抵抗 転抵抗

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,520	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.