品番: EA986KK-125

品名: 125mm キャスター(自在金具・前輪プレーキ付)



販売価格	42,800円 (税抜)/ 47,080円(税込)				
カタログ価格	42,800円(税抜)/47,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 09:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1740ページ				



















動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	125×54
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	4,321	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.