

品番：EA986KK-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
カタログ価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/29 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



ボールベアリング
 ボールベアリングが採用されたキャスターは、従来のキャスターよりも、主に機能的に性能が向上しています。
 スターリングボールベアリングは、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
Operating noise (静音性)
 ●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Good



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	205	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,520	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.