

品番：EA986KK-200

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
カタログ価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



**ボールベアリング**  
 ボールベアリングが採用され、ハイ  
 スピードでの走行にも適しています。  
 さらに衝撃的に車体にかかる負担を  
 軽減するオイルが充填されています。

スターリングボールベアリングは、摩  
 耗が非常に少なく、ロングライフが特  
 徴です。

Rolling resistance (転がり抵抗)

■ 転がり抵抗: Very good

Operating noise (静音性)

■ 静音性: Good

Floor surface preservation (床面保護)

■ 床面保護: Good



**ポリウレタン車輪**  
 耐摩耗・衝撃に強く、静粛性に優れています。  
 車輪の寿命が長く、走行音が少ない。  
 【ポリウレタン車輪の利点】

- 耐摩耗性: 優れた耐摩耗性で、長寿命です。
- 静音性: 走行音が少なく、静粛性に優れています。
- 耐熱性: 40℃以上でも性能が落ちません。
- 耐油性: 油に強く、汚れが付きにくいです。
- 耐薬品性: 多くの化学薬品に耐えます。

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重	車輪径	車輪幅	全高	重量
800kg	200mm	50mm	245mm	4,960g

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重	車輪径	車輪幅	全高	重量
800kg	200mm	50mm	245mm	4,960g

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,960	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.