品番: EA986KL-250

品名: 250mm キャスター(固定金具・スプリング付)



販売価格	208,800円 (税抜)/ 229,680円(税込)				
カタログ価格	208,800円(税抜)/229,680円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 11:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1743ページ				

















スプリング付で衝撃を抑えます

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	370	耐荷重(kg)	2,200 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	34,25	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

鋳鉄製ホイール

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.