

品番 : EA986KR-1

品名 : 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	50,700円(税抜) / 55,770円(税込)		
カタログ価格	50,700円(税抜) / 55,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングの高性能、ハイブリッド構造により、車輪の耐久性と、主に荷重に対する静音性を確保する目的で採用されています。

スチールボルトが内・外二層構造で、表面を熱処理して油を注入されていて注油の必要はありません。

Rolling resistance (転滾抵抗)

■■■■■ Excellent

Operating noise (静音性)

■■■□□ Good

Floor surface preservation (床面保護)

■■■□□ Good



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	200	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,180	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プラケット部は防塵・防滴構造になっています

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.