




品番：**EA986KR-2**

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	<b>88,900円</b> (税抜) / 97,790円(税込)		
カタログ価格	88,900円(税抜) / 97,790円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/06/29 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

**仕様**

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅	200×80mm
全高	255mm	ボルト穴径	14mm
ボルト穴間距離	140×105mm	プレートサイズ	175×140mm
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	92ショアA
耐荷重	1600kg(4km/h)	重量	14.1kg
材質	金具:スチール (溶接鋼、亜鉛メッキ三価イエロークロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン		

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.