

品番：EA986KR-3

品名：250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	97,900円(税抜) / 107,690円(税込)		
カタログ価格	97,900円(税抜) / 107,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



**ボールベアリング**  
 ボールベアリングが採用され、ハイ  
 スピードでの走行にも適しています。  
 さらに軸部に摩擦を発生させる  
 潤滑剤が塗布されています。

スターボールベアリングは、潤滑剤を  
 潤滑剤が塗布されることなく、シ  
 ンクが注入口に注入されています。

Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●●● Excellent

Operating noise (静音性)  
 ●●●● Good

Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●● Good

**耐荷重**  
**1800kg**

**ポリウレタン車輪**  
 耐衝撃・耐摩耗性に優れ、滑動摩擦係数が小さい  
 車輪として広く採用されています。

【ポリウレタン車輪のメリット】


- 耐衝撃性: 衝撃に強い
- 耐摩耗性: 寿命が長い
- 静粛性: 静音性が高い
- 滑動摩擦係数が小さい: 走行がスムーズ

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

車輪	車輪径	車輪幅	耐荷重	転抵抗	騒音	硬度
ポリウレタン	250	80	1800	B	D	B

車輪	車輪径	車輪幅	耐荷重	転抵抗	騒音	硬度
ポリウレタン	250	80	1800	B	D	B

車輪	車輪径	車輪幅	耐荷重	転抵抗	騒音	硬度
ポリウレタン	250	80	1800	B	D	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	305	耐荷重(kg)	1,800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	16,800	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
- 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
- プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.