品番: EA986KS-200

品名: 200mm キャスター(固定金具)



販売価格	70,400円 (税抜)/ 77,440円(税込)				
カタログ価格	70,400円(税抜)/77,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/11 20:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1741ページ				



















ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	260	耐荷重(kg)	1,800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	12,228	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.