

品番：EA986KT-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	96,400円(税抜)／106,040円(税込)			
カタログ価格	96,400円(税抜)／106,040円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 19:15現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



ボールベアリング

ボールベアリングは高速度、ハイスピードでの使用に適しています。主に摩擦的に摩擦を必要とする高速度アプリケーションに最適です。

スチールボールの内径、外径、長さの異なる種類があり、厚さが使用に適合し、ロングライフが保証されています。

Rolling resistance (転がり抵抗)

Very good

Operating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation (床面保護)

Good

耐荷重

1800kg

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 滑り止まり性能、高速度での使用に適しています。
- 床面保護性能、高速度での使用に適しています。
- 高速度での使用に適しています。

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

性能、価格、寿命のバランスがとれています。

性能、価格、寿命のバランスがとれています。

性能、価格、寿命のバランスがとれています。

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	260	耐荷重(kg)	1,800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	14,160	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です			
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
プレート取付け型			
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です			

