



品番：EA986KT-250

品名：250mm キャスター(自在金具)



販売価格	247,900円(税抜) / 272,690円(税込)		
カタログ価格	247,900円(税抜) / 272,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅	250×(80×2)mm
全高	330mm	取付穴径	18mm
取付穴間距離	160×210mm	プレートサイズ	200×255mm
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐荷重	3700kg(4km/h)	重量	39kg
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色) 車輪:ポリウレタン		

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

赤色塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.