

品番 : EA986KT-300

品名 : 300mm キャスター(自在金具)



販売価格	351,700円(税抜)／386,870円(税込)		
カタログ価格	351,700円(税抜)／386,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	300×80
全高(mm)	390	耐荷重(kg)	4,300 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	53,600	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、ラッカ-仕上げ赤色) 車輪:ポリウレタン

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

赤色塗装

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。		
------	-------------------------------	--	--

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.